



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	R7S [R7s]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcecylus	8.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	850 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	118,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	7,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	110 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	Lineær

CorePro LEDlinear MV

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	624211
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Det fulde produktnavn	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840
Full EOC	871951430399700


Beskrivelse af lokal kode	2057815822
Ordrekode	30399700
Materialenr. (12NC)	929002495102
Lokal ordrekode	2057815822
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514303997
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514304000

Målskitse




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840



General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840


CorePro LEDlinear MV

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

