



# CorePro LEDcapsule MV



## CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

LED-specialprodukter leverer lys af høj kvalitet og er således ægte alternativer til halogenspeciallamper (såsom G9 og R7S). De er særligt velegnede til opgavebelysning på hoteller og restauranter og er ideelle til dekorativ belysning og komfortbelysning. LED-specialprodukter giver enorme energibesparelser og minimerer udgifter til vedligeholdelse, uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

### Produkt data


| Generelle oplysninger                        |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Fod                                          | G9                 |
| Normeret levetid                             | 15.000 t           |
| Skiftecyklus                                 | 8.000              |
| Lighting Technology                          | LED                |
| Lysstrømsmålingsreference                    | Sphere             |
| CE-mærke                                     | Ja                 |
| EU RoHS-godkendt                             | Ja                 |
| Lysteknisk                                   |                    |
| Farvekode                                    | 830 [CCT of 3000K] |
| Lysstrøm                                     | 400 lm             |
| Farvebetegnelse                              | Hvid (WH)          |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 3000 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 125,00 lm/W        |
| Farveensartethed                             | <6                 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 80                 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %               |
| Flimmerværdi (PstLM)                         | 1                  |
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)         | 0,4                |

| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0          |
|----------------------------------------------|--------------|
| Drift og el                                  |              |
| Linjefrekvens                                | 50 to 60 Hz  |
| Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug                                 | 3,2 W        |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)                | 30 mA        |
| Wattforbrugsækvivalent                       | 40 W         |
| Opstartstid (nom.)                           | 0,5 s        |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt            | 0.5 s        |
| Effektfaktor (brøk)                          | 0.4          |
| Spænding (nom.)                              | 220-240 V    |
| Temperatur                                   |              |
| T-kappe, maks. (nom.)                        | 82 °C        |
| Lysstyringssystemer og dæmpning              |              |
| Dæmpbar                                      | Nej          |


# CorePro LEDcapsule MV

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Mekanik og armaturhus            |                                      |
| Pære finish                      | Klar                                 |
| Lyskildeform                     | Kapsel                               |
| Godkendelse og anvendelsesområde |                                      |
| Energieffektivitetsklasse        | E                                    |
| Velegnet til effektbelysning     | Nej                                  |
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 4 kWh                                |
| EPREL-registreringsnummer        | 453191                               |
| EyeComfort                       | Ja                                   |
| Produktdata                      |                                      |
| Ordreproduktnavn                 | CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830 |

## Målskitse




## Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Det fulde produktnavn                                | CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830 |
| Full EOC                                             | 871951430395900                      |
| Beskrivelse af lokal kode                            | 2057815864                           |
| Ordrekode                                            | 929002495602                         |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929002495602                         |
| Lokal ordrekode                                      | 2057815864                           |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                    |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8719514303959                        |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 12                                   |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8719514303966                        |


| Product                              | D       | C     |
|--------------------------------------|---------|-------|
| CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830 | 16,5 mm | 54 mm |



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

# CorePro LEDcapsule MV

## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

## Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

