



ClearAccent

RS060B LED5-36/830 PSR II WH LILO

ClearAccent er et rundt indbygningsspot til indbygning direkte i isolering og brandbart materiale (IC-godkendt). Installationen er nem, takket være den eksterne tilslutningsboks til videre sløjfning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskilde farve	830 Varm hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed
Driver medfølger	Ja
Optiktype	36 [strålningsvinkel 36°]
Armaturløsning til lysstrålespredning	36°
Tilslutning	Tilslutningsenhed, 2-benet
Kabel	Cable without plug 2-pole
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Garantiperiode	3 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	48
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Starttid	0,082 ms

Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Stål
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet højde	55 mm
Samlet diameter	75 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	55 x NaN x NaN mm (2.2 x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfæsthed	IK03 [0,3 J]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstrøm (systemlysstrøm)	500 lm

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	83,00 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	80
Indledende kromaticitet	(0.4338, 0.4030) 5
Indledende indgangseffekt	6 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Middellevetid (L70B50)	35000 h
------------------------	---------

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951430552600
Ordreproduktnavn	RS060B LED5-36/830 PSR II WH LILO
EAN/UPC – produkt	8719514305526
Ordrekode	30552600
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
SAP-materiale	929002624132
Nettovægt (stykke)	0,160 kg





Målskitse



RS060B LED5-36-830 PSR II WH-TB



Fotometriske data



Downlight RS060B 830 PSR WH LILO-LDD

Downlight RS060B 830 PSR WH LILO-GUL

Levetid



B50L70 35K

B50L70 35K

