



# Ledinaire Clear Accent

## RS060B LED5-36/830 PSR II WH LILO

Ledinaire Clear Accent, 6 W, 500 lm, 3000 K, Spredningsvinkel på 36°, Hvid, IP20

En hel familie af indbygningsspot, der giver en overlegen lyseffekt. Vælg den bedste løsning til det enkelte projekt ved at vælge mellem fast/justerbart hoved og 3 CCT'er. Få en pålidelig løsning, der ikke kræver vedligeholdelse.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	
Udskiftelig lyskilde	Nej		1,05
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lyskildefarve	830 Varm hvid
Driver inkluderet	Ja	Optiktype	Spredningsvinkel på 36°
Lighting Technology	LED	Lampens lysstrålespedning	36°
Plan	Værdi	<b>Drift og el</b>	
Garantiperiode	3 år	Indgangsspænding	220 til 240 V
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Starttid	0,082 ms
<b>Lysteknisk</b>		Strømforbrug	6 W
Lysstrøm	500 lm	Effektfaktor (brøk)	0,9
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Tilslutning	Forbindelsesenhed, 2-polet
Lyseffekt (nominel) (nom.)	83,00 lm/W	Kabel	Kabel uden stik, 2-polet
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Antal produkter på MCB af 16 A type B	48
Flimmerværdi (PstLM)	0,1		

# Ledinaire Clear Accent

## Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
----------------------------	----------------

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Ti/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

## Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	55 mm
Samlet diameter	75 mm

## Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Indledende kromaticitet	(0.4338, 0.4030) 5
-------------------------	--------------------

Tolerance for strømforbrug	+/-10%
----------------------------	--------

## Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	1,2 %
------------------------------------	-------

Middellevetid (L70B50)	35.000 t
------------------------	----------

## Anvendelsesbetingelser

Velegnet til tilfældigt skift	Nej
-------------------------------	-----

## Produktdata

Ordreproduktnavn	RSO60B LED5-36/830 PSR II WH LILO
------------------	-----------------------------------

Det fulde produktnavn	RSO60B LED5-36/830 PSR II WH LILO
-----------------------	-----------------------------------

Full EOC	871951430552600
----------	-----------------

Ordrekode	30552600
-----------	----------

Materialenr. (12NC)	929002624132
---------------------	--------------


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
------------------------------	---

EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514305526
------------------------	---------------

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
--	----



EAN/UPC – kasse	8719514305533
-----------------	---------------

## Målskitse



# Ledinaire Clear Accent



## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - RS060B LED5-36/830 PSR II WH LILO

General uniform lighting - RS060B LED5-36/830 PSR II WH LILO

## Levetid



Life Expectancy Diagram - RS060B LED5-36/830 PSR II WH LILO

Lumen Maintenance Diagram - RS060B LED5-36/830 PSR II WH LILO

