



ClearAccent

RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO

ClearAccent, 6 W, 500 lm, 2700 K, Spredningsvinkel på 36°, Hvid

ClearAccent er en indbygget basisspotserie udviklet til at erstatte halogenbaserede armaturer. Den attraktive pris og det høje lumen pr. watt gør beslutningen om at skifte til en LED-løsning nem. Armaturets kompakte design med indbygget driver er velegnet til en lang række anvendelsesområder. Fastgørelseshullets størrelse opfylder den gamle halogenbaserede standard på 68 mm, hvilket gør eftermonteringen nemmere. Nem og sikker installation takket være indskrulingsstikkene. Disse spotlys overholder alle IC-krav.

Produkt data

Generelle oplysninger		Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lyskildefarve	827 Varm hvid
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Optiktype	Spredningsvinkel på 36°
Driver inkluderet	Ja	Lampens lysstrålespedning	36°
Lighting Technology	LED	Drift og el	
Plan	Værdi	Indgangsspænding	220 til 240 V
Garantiperiode	5 år	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Starttid	0,082 ms
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Strømforbrug	6 W
Lysteknisk		Effektfaktor (brøk)	0.9
Lysstrøm	500 lm	Tilslutning	Forbindelsenhed, 2-polet
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Kabel	Kabel uden stik, 2-polet
Lyseffekt (nominel) (nom.)	83,00 lm/W	Antal produkter på MCB af 16 A type B	48
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80		
Flimmerværdi (PstLM)	0,1		

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	55 mm
Samlet diameter	80 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Indledende kromaticitet	(0.4577, 0.4099) 5
-------------------------	--------------------

Tolerance for strømforbrug	+/-10%
----------------------------	--------

Ydelse over tid (overholder IEC-standard)


Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	1,2 %
Middellevetid (L70B50)	35.000 t

Anvendelsesbetingelser



Velegnet til tilfældigt skift	Nej
-------------------------------	-----

Produktdata

Ordreprodukt navn	RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO
Det fulde produkt navn	RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO
Full EOC	871951430554000
Ordrekode	30554000
Materialenr. (12NC)	929002624232
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Eske	8719514305540
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
EAN/UPC – kasse	8719514305557

Målskitse



Fotometriske data



Light Distribution Diagram - RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO

General uniform lighting - RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO

Levetid



Life Expectancy Diagram - RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO

Lumen Maintenance Diagram - RS061B LED5-36/827 PSR II WH LILO

