



MASTER Value LED-glaspærer

MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærens velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glaspærer giver flere energibesparelser end normale LED-glaspærer. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af en fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glaspærer). MASTER Value LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

| Generelle oplysninger | | Lyseffekt (nominel) (nom.) | |
|-----------------------------------|--------------------|--|--------------|
| Fod | E27 [E27] | | 136,00 lm/W |
| Normeret levetid | 15.000 t | Farveensartethed | <6 |
| Skiftcyklus | 20.000 | Farvegengivelsesindeks (CRI) | 90 |
| Lighting Technology | LED | LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |
| Lysstrømsmålingsreference | Sphere | Flimmerværdi (PstLM) | 1 |
| CE-mærke | Ja | Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) | 0,4 |
| EU RoHS-godkendt | Ja | Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |
| Lysteknisk | | Drift og el | |
| Farvekode | 927 [CCT of 2700K] | Linjefrekvens | 50 to 60 Hz |
| Lysstrøm | 806 lm | Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Farvebetegnelse | Varm hvid (WW) | Strømforbrug | 5,9 W |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 2700 K | Lyskildens strømstyrke (nom.) | 35 mA |
| | | Wattforbrugsækvivalent | 60 W |

MASTER Value LED-glaspærer

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Opstartstid (nom.) | 0,5 s |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | 0,5 s |
| Effektfaktor (brøk) | 0,7 |
| Spænding (nom.) | 220-240 V |

Temperatur

| | |
|-----------------------|-------|
| T-kappe, maks. (nom.) | 80 °C |
|-----------------------|-------|

Lysstyringssystemer og dæmpning

| | |
|---------|--------------------------|
| Dæmpbar | Kun med visse lysdæmpere |
|---------|--------------------------|

Mekanik og armaturhus

| | |
|--------------|---------------|
| Pære finish | Matteret |
| Lyskildeform | A60 [A 60 mm] |

Godkendelse og anvendelsesområde


| | |
|---------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklasse | D |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 6 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 574362 |

| | |
|------------|----|
| EyeComfort | Ja |
|------------|----|

Produktdata


| | |
|--|---|
| Ordreproduktnavn | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG |
| Det fulde produktnavn | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG |
| Full EOC | 871951434786100 |
| Beskrivelse af lokal kode | 2057814027 |
| Ordrekode | 34786100 |
| Materialenr. (12NC) | 929003057702 |
| Lokal ordrekode | 2057814027 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/Æske | 8719514347861 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10 |
| EAN/UPC – kasse | 8719514347878 |

Målskitse




| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG | 60 mm | 104 mm |

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

MASTER Value LED-glaspærer

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

