

# MASTER Value LED-glasbelysning



## MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG

Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærenes velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glasbelysninger giver flere energibesparelser end normale LED-glasbelysninger. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af en fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glasbelysninger). MASTER Value LED-glasbelysninger giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.


### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                    |                                              |              |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Fod                               | E27                | Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 136,00 lm/W  |
| Normeret levetid                  | 15.000 t           | Farveensartethed                             | <6           |
| Skiftecyklus                      | 20.000             | Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 90           |
| Lighting Technology               | LED                | LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %         |
| Lysstrømsmålingsreference         | Sphere             | Flimmerværdi (PstLM)                         | 1            |
| CE-mærke                          | Ja                 | Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)         | 0,4          |
| EU RoHS-godkendt                  | Ja                 | Photobiological safety according to EN 62471 | RG0          |
| Lysteknisk                        |                    | Drift og el                                  |              |
| Farvekode                         | 927 [CCT of 2700K] | Linjefrekvens                                | 50 to 60 Hz  |
| Lysstrøm                          | 806 lm             | Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz |
| Farvebetegnelse                   | Varm hvid (WW)     | Strømforbrug                                 | 5,9 W        |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 2700 K             | Lyskildens strømstyrke (nom.)                | 35 mA        |
|                                   |                    | Wattforbrugsækvivalent                       | 60 W         |


# MASTER Value LED-glaspærer

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Opstartstid (nom.)                      | 0,5 s                    |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt       | 0,5 s                    |
| Effektfaktor (brøk)                     | 0,7                      |
| Spænding (nom.)                         | 220–240 V                |
| <b>Temperatur</b>                       |                          |
| T-kappe, maks. (nom.)                   | 80 °C                    |
| <b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>  |                          |
| Dæmpbar                                 | Kun med visse lysdæmpere |
| <b>Mekanik og armaturhus</b>            |                          |
| Pære finish                             | Klar                     |
| Lyskildeform                            | ST64                     |
| <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b> |                          |
| Energieffektivitetsklasse               | D                        |
| Energiforbrug kWh/1000 t.               | 6 kWh                    |
| EPREL-registreringsnummer               | 574368                   |

## Målskitse




## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| EyeComfort                                           | Ja                                          |
| <b>Produktdata</b>                                   |                                             |
| Ordreproduktnavn                                     | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG    |
| Det fulde produktnavn                                | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG |
| Full EOC                                             | 871951434796000                             |
| Beskrivelse af lokal kode                            | 2057813963                                  |
| Ordrekode                                            | 34796000                                    |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929003059402                                |
| Lokal ordrekode                                      | 2057813963                                  |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                           |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                               | 8719514347960                               |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10                                          |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8719514347977                               |


| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG | 64 mm | 140 mm |



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG


# MASTER Value LED-glaspærer

## Fotometriske data




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG

