



MASTER LED-spot ExpertColor LV



MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D

MASTER LED-spot LV ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære til hoteller og restauranter, private hjem og restauranter. Atmosfæren skabes med kvalitetsbelysning, som har et tilpasset spektrum, høj CRI og dyb dæmpning. Resultatet? En smuk belysningsoplevelse. Den innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit rene og pæne udseende. Desuden kan du anvende hele ExpertColor-familien, der også omfatter LED-spot MV- og LED-spot Par-lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU5.3 [GU5.3]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	40000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Narrow Cone
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	10 °
Lysstrøm (nom.)	430 lm
Lysstyrke (nom.)	4800 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	64,00 lm/W
Farveensartethed	<3
Farvegengivelsesindeks (nom.)	97
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	430 lm
Drift og el	
Indgangsfrekvens	- Hz
Power (Rated) (Nom)	6,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	650 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,7
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	92 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

MASTER LED-spot ExpertColor LV

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform MR16 [2inch/50mm]

Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class G

Velegnet til effektbelysning Yes

Energiforbrug kWh/1000 t. 7 kWh
624209

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871951435849200

Ordreproduktnavn MASTER LED ExpertColor 6.7-35W
MR16 930 10D

EAN/UPC – produkt 8719514358492

Ordrekode 35849200

SAP-tæller – antal pr. pakke 1


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig 10

emballage)

SAP-materiale 929003078902

Nettovægt (stykke) 0.052 kg



Målskitse



MR16 12V 6.5-35W 470lm 10D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	50,5 mm	46 mm

Fotometriske data




LEDspots MAS IC 6,7W MR16 GU5,3 930 60D-POC

LEDspots MAS IC 6,7W MR16 GU5,3 930 10D-ADL


MASTER LED-spot ExpertColor LV

Fotometriske data




LEDspots MAS IC 6,7W MR16 GU5,3 930 10D-LDD

Levetid



LEDspots LED 40K



LEDspots LMP 40K

