



Twister High Lumen

High Lumen Twister 105W CDL E40 HV 1CT/6

Energy saving lamp in spiral shape, with superior performance (long life, high switching) and high lumen warm bright light. Perfectly suitable to be used in places where high lumen is required, and the lamp is directly visible.

Avisos e Segurança

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

Dados do produto


Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) 65 %	
Casquilho	E40 [E40]	Dados elétricos e de operação	
Vida útil nominal	10.000 hora(s)	Line Frequency	50 or 60 Hz
Ciclo de comutação	10.000	Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Vida útil nominal (horas)	10.000 hora(s)	Consumo de energia	105,0 W
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Corrente de lâmpada (Nom.)	470 mA
Dados técnicos de luz		Tempo de arranque (Nom.)	1 s
Código da cor	865 [CCT of 6500K]	Fator de potência (fração)	0.95
Fluxo luminoso	6.825 lm	Tensão (Nom.)	220-240 V
Designação da cor	Luz natural	Controles e dimerização	
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	313	Regulável	Não
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	337	Aprovação e aplicação	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	5 mg
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	65 lm/W		
Color rendering index (CRI)	80		

Twister High Lumen

Consumo de energia kWh/1000 h	105 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	High Lumen Twister 105W CDL E40 HV 1CT/6
Nome do produto completo	High Lumen Twister 105W CDL E40 HV 1CT/6
Full EOC	871869643103000
Descrição do código local	High Lumen Twister 105W CDL E40 HV 1CT/6

Código de encomenda	929676013201
Nº do material (12NC)	929676013201
Código local	TWIST105W220E40
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696431030
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
EAN/UPC - caixa	8718696431047

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	F (max)
High Lumen Twister 105W CDL E40 HV 1CT/6	102 mm	301 mm	88,5 mm

