



Tornado ESaver 12000 h

Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6

Lampe basse consommation hautes performances. Cette lampe constitue un alliage parfait de haute efficacité énergétique et de taille ultracompacte. Sa très longue durée de vie est un avantage supplémentaire.

Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

Données du produit


Informations générales			
Culot	E27 [E27]	Efficacité lumineuse (nominale)	61 lm/W
Durée de vie nominale	10'000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Nombre de cycles d'allumage	10'000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %
Durée de vie nominale (heures)	10'000 h		
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Flux lumineux	900 lm	Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide	Consommation électrique	15.0 W
Coordonnée chromatique X	313	Courant lampe (nom.)	110 mA
Coordonnée chromatique Y	337	Heure de démarrage (nom.)	0.3 s
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Temps de chauffe à 60 %	5-40 secondes s
		Facteur de puissance (fraction)	0.6

Tornado ESaver 12 000 h

Tension (nom.)	220-240 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Spirale
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (max.)	2.0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6

Nom de produit complet	Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6
Code EOC	872790092584500
Code de commande	92584500
Code 12NC	929689114802
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900925845
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900925852

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6	51.5 mm	107.5 mm	42.5 mm

