



Softone ESaver 6Y

Softone 5W WW E27 220-240V 1PF/6

Lampe basse consommation associant confort et design, particulièrement adaptée à ceux qui recherchent à la fois une lumière douce tamisée et un design élégant, pour compléter leurs luminaires avec style

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique fermé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Les lampes fluorescentes compactes doivent être traitées comme des déchets spéciaux et doivent être portées au site local de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a mis en place une infrastructure, capable de recycler du mercure, d'autres métaux, du verre, etc.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	10.000 h
Nombre de cycles d'allumage	30.000
Durée de vie nominale (heures)	10.000 h
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	200 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	463
Coordonnée chromatique Y	420
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	40 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82


LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique	5,0 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Heure de démarrage (nom.)	1,5 s
Temps de chauffe à 60 %	10-100 secondes s
Facteur de puissance (fraction)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Softone ESaver 6Y

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	A55 [A 55 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Softone 5W WW E27 220-240V 1PF/6
Nom de produit complet	Softone 5W WW E27 220-240V 1PF/6

Code EOC	871829168179300
Code de commande	68179300
Code 12NC	929689118101
Code de commande local	SOFT5WE27A55
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291681793
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291681809

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone 5W WW E27 220-240V 1PF/6	56,0 mm	109,0 mm	45,5 mm

