



# MASTER PL-Electronic

## MASTER PLE-R 15W/827 E27 220-240V 1CT/6

Ikke-overbygge, energibesparende MASTER-lyskilder – det perfekte valget for kresne kunder som vil ha høyest mulig ytelse og pålitelighet.

### Warnings and safety

- Det er lite sannsynlig at din helse vil bli påvirket hvis lyskilden knuser. Hvis en lyskilde skulle knuse, må du lufte rommet i 30 minutter og fjerne delene, helst med hansker. Legg dem i en lukket plastpose, og lever den til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Bruk ikke en støvsuger.
- Sparepærer skal behandles som spesialavfall. De må leveres til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Belysningsindustrien i Europa har opprettet en infrastruktur for resirkulering av kvikksølv, andre metaller, glass, o.s.v.

### Produktdata

| Generell informasjon            |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Sokkelbase                      | E27 [E27]                      |
| Nominell levetid                | 20 000 time(r)                 |
| Brytersyklus                    | 50 000                         |
| Anslått levetid (timer)         | 20 000 time(r)                 |
| Lighting Technology             | Compact Fluorescent Integrated |
| Teknisk belysning               |                                |
| Fargekode                       | 827 [CCT of 2700K]             |
| Lysytelse                       | 890 lm                         |
| Fargebetegnelse                 | Varmhvit (WW)                  |
| Kromatisk koordinat X (nom)     | 463                            |
| Kromatisk koordinat Y (nom)     | 420                            |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 2700 K                         |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 58,3 lm/W                      |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)   | 82                             |

| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 65 %           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Drift og elektronikk                                                                  |                |
| Line Frequency                                                                        | 50 or 60 Hz    |
| Inngangsfrekvens                                                                      | 50 eller 60 Hz |
| Effektforbruk                                                                         | 15,0 W         |
| Lyskildestrøm (nom.)                                                                  | 110 mA         |
| Starttid (nom.)                                                                       | 1,0 s          |
| Effektfaktor (brøk)                                                                   | 0.6            |
| Spenning (nom.)                                                                       | 220-240 V      |
| Kontroller og dimming                                                                 |                |
| Kan dimmes                                                                            | Nei            |

## MASTER PL-Electronic

### Mekanikk og innfatning

|             |      |
|-------------|------|
| Lyspæreform | Stav |
|-------------|------|

### Godkjenning og bruksområde


|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)     | 1,5 mg |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,4 mg |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 15 kWh |

### Produktdata

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling | MASTER PLE-R 15W/827 E27<br>220-240V 1CT/6 |
| Fullstendig produktnavn    | MASTER PLE-R 15W/827 E27<br>220-240V 1CT/6 |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Full EOC                          | 871150075142310 |
| Bestillingskode                   | 75142310        |
| Materialenr. (12NC)               | 929689132101    |
| Lokal bestillingskode             | 3816796         |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1               |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500751423   |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 6               |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500761392   |

### Målskisse



| Product                                 | D (max) | C (max)  | F (max) |
|-----------------------------------------|---------|----------|---------|
| MASTER PLE-R 15W/827 E27 220-240V 1CT/6 | 39,6 mm | 126,2 mm | 48 mm   |

