



# Softone Κεριά

## Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Κομψός λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας με διακοσμητική & άνετη σχεδίαση, επιτρέπει την εύκολη αντικτάσταση των περισσότερων λαμπτήρων πυράκτωσης σε σχήμα κεριού

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Αν σπάσετε ένα λαμπτήρα, είναι εξαιρετικά απίθανο να επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η υγεία σας. Αν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε το δωμάτιο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε κλειστή πλαστική σακούλα και μεταφέρετέ τα στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.
- Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα και να μεταφέρονται στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτισμού έχει δημιουργήσει υποδομές με τη δυνατότητα ανακύκλωσης υδραργύρου, άλλων μετάλλων, γυαλιού κ.λπ.

### Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                                 |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Βάση-κάλυμμα                                        | E14 [E14]                      |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής                            | 10.000 h                       |
| Κύκλος λειτουργίας                                  | 30.000                         |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)                     | 10.000 h                       |
| Lighting Technology                                 | Compact Fluorescent Integrated |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού                     |                                |
| Κωδικός χρώματος                                    | 827 [CCT of 2700K]             |
| Φωτεινή ροή                                         | 370 lm                         |
| Ανάθεση χρωμάτων                                    | Θερό λευκό (WW)                |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)               | 463                            |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)               | 420                            |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομασική) | 2700 K                         |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)           | 46 lm/W                        |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)                   | 82                             |

| LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 65 %        |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας                 |             |
| Line Frequency                                        | 50 or 60 Hz |
| Συχνότητα εισόδου                                     | 50 ή 60 Hz  |
| Κατανάλωση ενέργειας                                  | 8,0 W       |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)                      | 60 mA       |
| Χρόνος έναρξης (ονομ.)                                | 1,5 s       |
| Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)                           | 0.6         |
| Τάση (ονομ.)                                          | 220-240 V   |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης             |             |
| Με ρύθμιση έντασης                                    | Όχι         |

Softone Κεριά

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβληµα      |                                            |
| Σχήµα λαµπτήρα                         | B40 [B 40 mm]                              |
| Έγκριση και Εφαρµογή                   |                                            |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (µεγ.)  | 2,0 mg                                     |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονοµ.) | 1,5 mg                                     |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες     | 8 kWh                                      |
| Στοιχεία προϊόντος                     |                                            |
| Όνοµα παραγγελίας προϊόντος            | Softone Candle 8W WW E14 220-240V<br>1PF/6 |
| Πλήρες όνοµα προϊόντος                 | Softone Candle 8W WW E14 220-240V<br>1PF/6 |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                   | 871016340526100 |
| Κωδικός παραγγελίας                        | 40526100        |
| Αρ. υλικού (12NC)                          | 929689139309    |
| Τοπικός κωδικός                            | SFCA/8/E14W/P6  |
| Αριθµητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1               |
| ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8710163405261   |
| Αριθµητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 6               |
| ΕΑΝ/UPC - Κιβώπο                           | 8718291186229   |

Σχεδιάγραµµα διαστάσεων



| Product                                 | D (max) | C (max)  | F (max) |
|-----------------------------------------|---------|----------|---------|
| Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6 | 41,5 mm | 120,5 mm | 39 mm   |

