



Softone ESaver Lumanare

Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Surse standard cu consum redus de energie și formă similară cu cea a lămpilor incandescente de tip lumânare

Warnings and safety

- Spargerea unui bec este extrem de puțin probabil să aibă un impact asupra sănătății. Dacă un bec se sparge, aerisiți camera timp de 30 de minute și îndepărtați bucățile, preferabil cu mânuși. Puneți-le într-o pungă de plastic închisă și duceți-le la unitățile locale de colectare a deșeurilor, în vederea reciclării. Nu folosiți aspiratorul.
- Becurile fluorescente compacte trebuie tratate ca deșeuri speciale și oferite unităților locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Industria europeană a corpurilor de iluminat a stabilit o infrastructură capabilă să recicleze mercurul, alte metale, sticla etc.

Catalog de date

Informații generale		Indice de redare a culorilor (IRC)	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]	Indice de redare a culorilor (IRC)	82
Durată de viață nominală	10.000 ore	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	65 %
Ciclu de comutare	30.000		
Durată de viață nominală (ore)	10.000 ore		
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated		
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]	Frecvență la linie	50 or 60 Hz
Flux luminos	370 lm	Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Consum de curent	8,0 W
Coordonată cromatică X (nom.)	463	Curent lămpă (nom.)	60 mA
Coordonată cromatică Y (nom.)	420	Timp de pornire (nom.)	1,5 s
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K	Factor de putere (fracție)	0,6
Randament luminos (nominal) (nom.)	46 lm/W	Tensiune (nom.)	220-240 V

Softone ESaver Lumanare

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase Nu

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec B40 [B 40 mm]

Aprobare și aplicație

Conținut de mercur (Hg) (max.) 2,0 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 1,5 mg


Consum de energie kWh/1000 h 8 kWh

Date despre produs

Nume comandă produs Softone Candle 8W WW E14 220-240V
1PF/6

Numele complet al produsului	Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6
Full EOC	871016340526100
Cod de comandă	40526100
Număr material (12NC)	929689139309
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163405261
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718291186229

Cote



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6	41,5 mm	120,5 mm	39 mm

