



Softone Globe

Softone Globe 12W WW E27 G93 1CH/4

Διακοσμητικός καλυμμένος λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας με σχήμα γλόμπου, για καταναλωτικές εφαρμογές. Η οικογένεια προϊόντων περιλαμβάνει γλόμπους διαφορετικών διαστάσεων, που δίνει τη δυνατότητα της εύκολης και πλήρους αντικατάστασης των περισσότερων λαμπτήρων πυράκτωσης

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Αν σπάσετε ένα λαμπτήρα, είναι εξαιρετικά απίθανο να επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η υγεία σας. Αν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε το δωμάτιο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε κλειστή πλαστική σακούλα και μεταφέρετέ τα στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.
- Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα και να μεταφέρονται στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτισμού έχει δημιουργήσει υποδομές με τη δυνατότητα ανακύκλωσης υδραργύρου, άλλων μετάλλων, γυαλιού κ.λπ.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	10.000 h
Κύκλος λειτουργίας	30.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	10.000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	600 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	463
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	420
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	50 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	65 %


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	12,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	91 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,3 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.6
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Softone Globe

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	G93 [G 93 mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	2,0 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,5 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	12 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Softone Globe 12W WW E27 G93
	1CH/4

Πλήρες όνομα προϊόντος	Softone Globe 12W WW E27 G93
	1CH/4
Full EOC	871150083013545
Κωδικός παραγγελίας	83013545
Αρ. υλικού (12NC)	929689151301
Τοπικός κωδικός	SFGL12/E27/93WC
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500830135
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500830951

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	C (max)	F (max)
Softone Globe 12W WW E27 G93 1CH/4	153 mm	48,2 mm

