



Softone Globe

Softone Globe 20W WW E27 G93 1CH/4

Διακοσμητικός καλυμμένος λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας με σχήμα γλόμπου, για καταναλωτικές εφαρμογές. Η οικογένεια προϊόντων περιλαμβάνει γλόμπους διαφορετικών διαστάσεων, που δίνει τη δυνατότητα της εύκολης και πλήρους αντικατάστασης των περισσότερων λαμπτήρων πυράκτωσης

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Αν σπάσετε ένα λαμπτήρα, είναι εξαιρετικά απίθανο να επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η υγεία σας. Αν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε το δωμάτιο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε κλειστή πλαστική σακούλα και μεταφέρετέ τα στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.
- Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα και να μεταφέρονται στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτισμού έχει δημιουργήσει υποδομές με τη δυνατότητα ανακύκλωσης υδραργύρου, άλλων μετάλλων, γυαλιού κ.λπ.

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	10.000 h
Κύκλος λειτουργίας	30.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	10.000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	1.140 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	463
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	420
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	57 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	65 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	20,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	145 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	1 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.6
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	G93 [G 93 mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	2,0 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,5 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	20 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Softone Globe 20W WW E27 G93 1CH/4

Πλήρες όνομα προϊόντος	Softone Globe 20W WW E27 G93 1CH/4
Full EOC	872790085070300
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	SFGL20/E27/93WC
Κωδικός παραγγελίας	85070300
Αρ. υλικού (12NC)	929689151701
Τοπικός κωδικός	SFGL20/E27/93WC
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900850703
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
EAN/UPC - Κιβώπο	8727900850710

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	C (max)	F (max)
Softone Globe 20W WW E27 G93 1CH/4	153 mm	48,2 mm

