



Tornado T2 mini

Tornado T2 mini 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Energoszczędne źródło światła o dekoracyjnym, spiralnym kształcie. Oferuje optymalne połączenie wysokiej sprawności energetycznej i niewielkich rozmiarów. Dzięki swojej wielkości nadaje się do miejsc o bardzo ograniczonej przestrzeni.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetłówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

Dane produktu


Informacje ogólne		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]	65 %	
Nominalny okres eksploatacji	8 000 h	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Cykl Przetwarzania	8 000	Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Trwałość Znamionowa (Godziny)	8 000 h	Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Zużycie energii	8,0 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	60 mA
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Czas uruchomienia (Nom)	0,3 s
Strumień Świetlny	480 lm	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	5–40 s
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Współczynnik mocy (ułamek)	0.6
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	463	Napięcie (Nom)	220–240 V
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	420	Układy sterowania i ściemnianie	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60 lm/W		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82		

Tornado T2 mini

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Spiralne
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,0 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,5 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Tornado T2 mini 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Pełna nazwa produktu	Tornado T2 mini 8W WW E14 220-240V 1PF/6
Full EOC	872790092660600
Kod zamówienia	92660600
Materiał Nr (12NC)	929689174301
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900926606
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8727900926613

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 mini 8W WW E14 220-240V 1PF/6	38,5 mm	100,0 mm	38,5 mm

