



# Softone Flame ESaver 8 000 h

## Softone Flame 8W E27 220-240V A55 1PF/6

Lampes économiques standard en couleur beige chaud

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Durée de vie nominale (nom.)	10000 h
Cycle d'allumage	30000X

Photométries et Colorimétries	
Flux lumineux (nom.)	320 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	320 lm
Couleur	Flame
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	83 %
Coordonnée trichromatique x (nom.)	463
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	420
Température de couleur proximale (nom.)	2200 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	50 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8.0 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Heure de démarrage (nom.)	1,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (min.)	10 s

Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (max.)	100 s
Facteur de puissance (nom.)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Normes et recommandations	
Classe énergétique	B
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

Données logistiques	
Code de produit complet	871829168219600
Désignation Produit	Softone Flame 8W E27 220-240V A55 1PF/6
Code barre produit (EAN)	8718291682196
Code de commande	68219600
Local Code	A5510Y8WE27FLA
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6

## Softone Flame ESaver 8 000 h


Code industriel (12NC) 929689198101

Poids net (pièce) 0,063 kg

### Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Flame 8W E27 220-240V A55 1PF/6	56 mm	109,0 mm	45,5 mm

Ambiance 8W Flame E27 220-240V 50/60Hz

