



# Softone Flame ESaver 8 000 h

## Softone Flame Candle 8W E14 B40 1PF/6

Lampes économiques standard en couleur beige chaud

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [ E14]
Durée de vie nominale (nom.)	10000 h
Cycle d'allumage	30000X

Photométries et Colorimétries	
Flux lumineux (nom.)	320 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	320 lm
Couleur	Flame
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	83 %
Coordonnée trichromatique x (nom.)	463
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	420
Température de couleur proximale (nom.)	2200 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	46 lm/W
Indice de rendu des couleurs (min.)	80
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8.0 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Heure de démarrage (nom.)	1,5 s

Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (min.)	10 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (max.)	100 s
Facteur de puissance (nom.)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Normes et recommandations	
Classe énergétique	B
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

Données logistiques	
Code de produit complet	872790090522902
Désignation Produit	Softone Flame Candle 8W E14 B40 1PF/6
Code barre produit (EAN)	8727900905229
Code de commande	90522902
Local Code	B3510Y8WE14FLA

## Softone Flame ESaver 8 000 h


Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929689199201

Poids net (pièce)	46,000 g
-------------------	----------

### Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Flame Candle 8W E14 B40 1PF/6	41,5 mm	120,5 mm	39 mm

Candle 8W Flame E14 220-240V 50/60Hz

