



# GENIE

## GENIE 8W CDL E27 220-240V 1PF/6

Praktická nekrytá komptní zářivka zaručující úsporu peněz, kvalitní světlo a kompaktní design. Tento zdroj je dostatečně malý, aby pasoval kdekoli je potřeba extra jasné světlo a umožňuje jednoduchou výměnu většiny standardních žárovek.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač. Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba
- je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.


### Údaje o produktu

| Obecné informace                             |                                | Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 65 % |               |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Patice krytky                                | E27 [E27]                      |                                                         |               |
| Nominální životnost                          | 10 000 h                       |                                                         |               |
| Cyklus zapnutí                               | 10 000                         |                                                         |               |
| Jmenovitá životnost (hodiny)                 | 10 000 h                       |                                                         |               |
| Lighting Technology                          | Compact Fluorescent Integrated |                                                         |               |
| Světelně technické                           |                                | Provozní a elektrické                                   |               |
| Kód barvy                                    | 865 [CCT of 6500K]             | Frekvence sítě                                          | 50 or 60 Hz   |
| Světelný tok                                 | 400 lm                         | Vstupní frekvence                                       | 50 nebo 60 Hz |
| Barevné konstrukce                           | Studené denní světlo           | Spotřeba energie                                        | 8 W           |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 313                            | Proud zdroje (jmen.)                                    | 60 mA         |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 337                            | Doba spuštění (jmen.)                                   | 0,3 s         |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 6500 K                         | Doba zahřívání do 60 % světla                           | 5–40 s s      |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                   | 50 lm/W                        | Účinnost (zlomek)                                       | 0.6           |
| Index podání barev (CRI)                     | 80                             | Napětí (jmen.)                                          | 220–240 V     |
|                                              |                                | Řízení a stmívání                                       |               |
|                                              |                                | Stmívatelné                                             | Ne            |

| Mechanické a materiály      |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Tvar žárovky                | Tyčová                          |
| Certifikace a použití       |                                 |
| Obsah rtuti (Hg) (max.)     | 2 mg                            |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)    | 1,5 mg                          |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 8 kWh                           |
| Označení a balení           |                                 |
| Objednávací název produktu  | GENIE 8W CDL E27 220-240V 1PF/6 |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Celý název výrobku               | GENIE 8W CDL E27 220-240V 1PF/6 |
| Full EOC                         | 871150080228610                 |
| Objednávací kód                  | 80228610                        |
| Číslo materiálu (12NC)           | 929689243201                    |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                               |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500802286                   |
| Číslování SAP – balení v krabici | 6                               |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500802309                   |

## Rozměrové výkresy



| Product                         | D (max) | C (max) | F (max) |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| GENIE 8W CDL E27 220-240V 1PF/6 | 36 mm   | 108 mm  | 44,5 mm |

