



# GENIE

## Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6

Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the way.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

### δεδομένα Προϊόντων



| Γενικές πληροφορίες                                  |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Βάση-κάλυμμα                                         | E27 [E27]                      |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής                             | 10.000 h                       |
| Κύκλος λειτουργίας                                   | 10.000                         |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)                      | 10.000 h                       |
| Lighting Technology                                  | Compact Fluorescent Integrated |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού                      |                                |
| Κωδικός χρώματος                                     | 827 [CCT of 2700K]             |
| Φωτεινή ροή                                          | 1.450 lm                       |
| Ανάθεση χρωμάτων                                     | Θερμό λευκό (WW)               |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)                | 463                            |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)                | 420                            |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 2700 K                         |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)            | 62 lm/W                        |

| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)                     | 80                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 65 %                |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας                 |                     |
| Line Frequency                                        | 50 or 60 Hz         |
| Συχνότητα εισόδου                                     | 50 ή 60 Hz          |
| Κατανάλωση ενέργειας                                  | 23 W                |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)                      | 165 mA              |
| Χρόνος έναρξης (ονομ.)                                | 0,3 s               |
| Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού                  | 5-40 δευτερόλεπτα s |
| Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)                           | 0.6                 |
| Τάση (ονομ.)                                          | 220-240 V           |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης |                                 |
| Με ρύθμιση έντασης                        | Όχι                             |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα         |                                 |
| Σχήμα λαμπτήρα                            | Σωλήνας                         |
| Έγκριση και Εφαρμογή                      |                                 |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)     | 2 mg                            |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)    | 1,5 mg                          |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες        | 23 kWh                          |
| Στοιχεία προϊόντος                        |                                 |
| Όνομα παραγωγέας προϊόντος                | Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6 |

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Πλήρες όνομα προϊόντος                     | Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6 |
| Full EOC                                   | 872790089713501                 |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | GEN/23/E27W/P6                  |
| Κωδικός παραγωγέας                         | 89713501                        |
| Αρ. υλικού (12NC)                          | 929689243901                    |
| Τοπικός κωδικός                            | GEN/23/E27W/P6                  |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1                               |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8727900897135                   |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 6                               |
| EAN/UPC - Κιβώτιο                          | 8718291657798                   |

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



|                                 |
|---------------------------------|
| Product                         |
| Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6 |

|                                 |         |          |         |
|---------------------------------|---------|----------|---------|
| Product                         | D (max) | C (max)  | F (max) |
| Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6 | 36 mm   | 157,0 mm | 48,5 mm |

