



Tornado T2 Automatique

Tornado T2 Autom 15W WW E27 1PF/6

Lampe fluocompacte à appareillage incorporé équipée d'un capteur de lumière du jour permettant l'allumage automatique à la nuit tombée et l'extinction au lever du soleil

Données du produit

Caractéristiques générales			
Culot	E27 [E27]	Courant lampe (nom.)	100 mA
Durée de vie nominale (nom.)	10000 h	Puissance équivalente	70 W
Cycle d'allumage	10000X	Heure de démarrage (nom.)	0,3 s
Photométries et Colorimétries		Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (min.)	5 s
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (max.)	40 s
Flux lumineux (nom.)	900 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.6
Flux lumineux (nominal) (nom.)	900 lm	Tension (nom.)	220-240 V
Couleur	Blanc chaud (WW)	Gestion et gradation	
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	88 %	Intensité réglable	Non
Coordonnée trichromatique x (nom.)	463	Normes et recommandations	
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	420	Classe énergétique	A
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Taux de mercure (Hg) (max.)	2,0 mg
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	900 lm/W	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,5 mg
Indice de rendu des couleurs (min.)	82	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %	Données logistiques	
Caractéristiques électriques		Code de produit complet	872790084448101
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz		
Puissance (valeur nominale)	15.0 W		

Tornado T2 Automatique


Désignation Produit	Tornado T2 Autom 15W WW E27 1PF/6
Code barre produit (EAN)	8727900844481
Code de commande	84448101
Local Code	TORNSENSOR15W
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929689639101
Poids net (pièce)	0,060 kg

Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 Autom 15W WW E27 1PF/6	51,0 mm	107,5 mm	42,5 mm

QSPIR-F Erp 15W WW E27 220-240V 50/60Hz

