



Energy Saver Decoratives

EL/A G40 23W

Les lampes fluorescentes compactes Energy Saver Decorative CFLs de Philips permettent d'obtenir des économies d'énergie et de réduire les coûts d'utilisation sans sacrifier la qualité de l'éclairage par rapport aux produits incandescents équivalents.

Mises en garde et sécurité

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

Données du produit


Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale (heures)	8 000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Données techniques sur l'éclairage	
Flux lumineux	1 400 lm
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation	23 W

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	G40 EL/A
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Économie d'énergie
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	3,7 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	EL/A G40 23W
Nom complet du produit	EL/A G40 23W
Code de commande	211078
Numéro de matériau (12 N.C.)	929689983501
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677211073

Energy Saver Decoratives

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677211078

Schéma dimensionnel



Product
EL/A G40 23W

