



# MASTER PL-Electronic

## MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V 1CT/6

Die MASTER PL-Electronic ist eine robuste und verlässliche Energiesparlampe für professionelle Anwendungen im Innenbereich. Sie erfüllt höchste Ansprüche hinsichtlich Schaltfestigkeit und überzeugt mit flackerfreiem Sofortstart und Notstrombetrieb.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Zerbrechen einer Lampe Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang, und entfernen Sie die Bruchstücke am besten mit Handschuhen. Geben Sie die Stücke in eine Plastiktüte, und bringen Sie sie zur örtlichen Sammelstelle. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Kompaktleuchtstofflampen sind als Sondermüll zu behandeln und müssen bei der örtlichen Müllsammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden. Die europäische Beleuchtungsindustrie hat die nötige Infrastruktur zur Wiederverwertung von Quecksilber, anderen Metallen, Glas usw. eingerichtet.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sockel                   | E27 [E27]                      |
| Nennlebensdauer          | 15'000 Stunde(n)               |
| Schaltzyklus             | 20'000                         |
| Nennlebensdauer (Std.)   | 15'000 Stunde(n)               |
| Beleuchtungstechnologie  | Compact Fluorescent Integrated |

| Lichttechnische Daten  |                    |
|------------------------|--------------------|
| Farbcode               | 827 [CCT of 2700K] |
| Lichtstrom (min.)      | 540 lm             |
| Lichtstrom             | 600 lm             |
| Lichtfarbe             | Warmweiß (WW)      |
| Farbkoordinate X (Nom) | 466                |

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Farbkoordinate Y (nom.)                           | 422     |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)                   | 2700 K  |
| Nennlichtausbeute (nom.)                          | 55 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 82      |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 65 %    |


| Betrieb und Elektrik        |               |
|-----------------------------|---------------|
| Netzfrequenz                | 50 or 60 Hz   |
| Eingangsfrequenz            | 50 oder 60 Hz |
| Energieverbrauch            | 11 W          |
| Lampenstrom (Nom)           | 75 mA         |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.62          |

MASTER PL-Electronic

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Spannung (Nom)                  | 230-240 V                                  |
| Lichtregelung und Dimmen        |                                            |
| Dimmbar                         | Nein                                       |
| Mechanik und Gehäuse            |                                            |
| Kolbenform                      | Röhre                                      |
| Genehmigung und Anwendung       |                                            |
| Quecksilbergehalt (Nom)         | 1.41 mg                                    |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 11 kWh                                     |
| Produktdaten                    |                                            |
| Bestell-Produktname             | MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V<br>1CT/6 |

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V<br>1CT/6 |
| Gesamt-Produktcode              | 871150026368100                            |
| Bestellcode                     | 26368100                                   |
| Material-Nr. (12NC)             | 929730982709                               |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                          |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500263681                              |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6                                          |
| EAN Umverpackung                | 8718291685470                              |

Abmessungsskizzen



| Product                                 | D (max) | C (max)  | F (max) |
|-----------------------------------------|---------|----------|---------|
| MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V 1CT/6 | 28.0 mm | 141.2 mm | 40.3 mm |

