



# MASTER PL Electronic Polar

## MASTER PL-E Polar 20W/827 E27 1CH/6

Afskærmede energibesparende lyskilder til udendørs erhvervsmæssig brug – det perfekte valg til slutbrugere, der kræver ydeevne og pålidelighed i topklasse. Produktserien indeholder produkter med forskellige wattforbrug til en række forskellige anvendelser

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan være sundhedsskadeligt. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.
- Kompakte lysstofrør skal bortskaffes som særlig affald på din lokale renovationsstation. LightingEurope har etableret en infrastruktur til genanvendelse af kviksølv, andre metaller, glas og lignende.

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Fod                               | E27 [E27]                      |
| Normeret levetid                  | 15.000 t                       |
| Skiftecyklus                      | 50.000                         |
| Nominel levetid (timer)           | 15.000 t                       |
| Lighting Technology               | Compact Fluorescent Integrated |
| Lysteknisk                        |                                |
| Farvekode                         | 827 [CCT of 2700K]             |
| Lysstrøm                          | 1.220 lm                       |
| Farvebetegnelse                   | Varm hvid (WW)                 |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.)   | 457                            |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.)   | 416                            |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 2700 K                         |

| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 64 lm/W        |
|----------------------------------------------|----------------|
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 82             |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 65 %           |
| Drift og el                                  |                |
| Linjefrekvens                                | 50 or 60 Hz    |
| Indgangsfrekvens                             | 50 eller 60 Hz |
| Strømforbrug                                 | 20,0 W         |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)                | 140 mA         |
| Opstartstid (nom.)                           | 1,0 s          |
| Effektfaktor (brøk)                          | 0.6            |
| Spænding (nom.)                              | 220–240 V      |

## MASTER PL Electronic Polar

### Lysstyringssystemer og dæmpning

|         |     |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|---------|-----|

### Mekanik og armaturhus

|              |      |
|--------------|------|
| Lyskildeform | Stav |
|--------------|------|

### Godkendelse og anvendelsesområde

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Indhold af kviksølv (Hg) (maks.) | 1,5 mg |
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 20 kWh |

### Produktdata

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Ordreproduktnavn | MASTER PL-E Polar 20W/827 E27 |
|                  | 1CH/6                         |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Det fulde produktnavn | MASTER PL-E Polar 20W/827 E27 |
|                       | 1CH/6                         |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Full EOC | 871150066003910 |
|----------|-----------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Ordrekode | 66003910 |
|-----------|----------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Materialenr. (12NC) | 929746197104 |
|---------------------|--------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lokal ordrekode | 2055410931 |
|-----------------|------------|


|                              |   |
|------------------------------|---|
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
|------------------------------|---|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8711500660039 |
|------------------------|---------------|

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 6 |
|------------------------------------------------------|---|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN/UPC – kasse | 8711500831583 |
|-----------------|---------------|

### Målskitse



| Product                             | D (max) | C (max)  | F (max) |
|-------------------------------------|---------|----------|---------|
| MASTER PL-E Polar 20W/827 E27 1CH/6 | 50,8 mm | 143,0 mm | 48,0 mm |

