



MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6

Μη καλυμμένοι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας MASTER - η τέλεια επιλογή για τελικούς χρήστες που απαιτούν τη βέλτιστη απόδοση και αξιοπιστία. Με μια μεγάλη οικογένεια προϊόντων με διάφορες επιλογές ισχύος προσφέρει πλήρεις επιλογές ώστε να εξυπηρετούνται διάφορες χρήσεις και εφαρμογές

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Αν σπάσετε ένα λαμπτήρα, είναι εξαιρετικά απίθανο να επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η υγεία σας. Αν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε το δωμάτιο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε κλειστή πλαστική σακούλα και μεταφέρετέ τα στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.
- Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα και να μεταφέρονται στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτισμού έχει δημιουργήσει υποδομές με τη δυνατότητα ανακύκλωσης υδραργύρου, άλλων μετάλλων, γυαλιού κ.λπ.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	20.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	20.000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	1.500 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	457
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	416


Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	63 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	65 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	23,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	156 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	1,0 s

MASTER PL-Electronic

Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.6
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	Σωλήνας
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	1,5 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,41 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	23 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6

Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6
Full EOC	871150075144710
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	MPLE/23/E27W/C6
Κωδικός παραγγελίας	75144710
Αρ. υλικού (12NC)	929747197004
Τοπικός κωδικός	MPLE/23/E27W/C6
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500751447
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500761415

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6	39,6 mm	152,2 mm	48,0 mm

