



MASTER PL- Electronic Polar

MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6

MASTER-energiansäästölamppu ammattimaiseen ulkokäyttöön, toimii luotettavasti myös kylmissä lämpötiloissa

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.
- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	15 000 tuntia
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	1 485 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	457
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	416
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	63 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	65 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Virrankulutus	23,0 W
Lampun virta (nim.)	156 mA
Syttymisaika (nim.)	1,0 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.6
Jännite (nim.)	220-240 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	Sauva

MASTER PL-Electronic Polar

Merkinnät ja luokitukset


Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,41 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	23 kWh

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6
Koko tuotenimi	MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6
Full EOC	871150066005310

Tilauskoodi	66005310
Tuotekoodi (12NC)	929747197104
Paikallinen koodi	4925426
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500660053
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8711500831606

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6	50,8 mm	158,0 mm	48,0 mm

