



MASTER PL-E Electronic Polar

MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6

Non-covered energy-saving lamps with extra-long life (15,000 and 20,000 hours). Green Flagship product as best environmental choice in the CFL portfolio. Complete range equipped with unique Philips bridged burner technology. Especially suitable where higher wattages are important. The best choice for the lowest long-term lamp costs

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto sobre a sua saúde. Se uma lâmpada se partir, ventile a divisão durante 30 minutos e remova os fragmentos, de preferência utilizando luvas. Coloque-os num saco de plástico, feche-o e leve-o ao seu centro de recolha local para reciclagem. Não utilize um aspirador.
- As lâmpadas fluorescentes compactas têm de ser tratadas como resíduos especiais, têm de ser entregues no centro de recolha local para reciclagem. A European Lighting Industry criou uma infra-estrutura capaz de reciclar mercúrio e outros metais, vidro, etc.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Tecnologia de iluminação	Compact Fluorescent Integrated
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	1.485 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	457


Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	416
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	63 lm/W
Color rendering index (CRI)	82
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	65 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Consumo de Energia	23,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	156 mA
Tempo de arranque (Nom.)	1,0 s

MASTER PL-Electronic Polar

Fator de potência (Fração)	0.6
Tensão (Nom.)	220-240 V
Controles e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	Linear
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	1,5 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,41 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	23 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6
Nome do produto completo	MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6
Código do produto completo	871150066005310
Código de encomenda	66005310
N.º material (12NC)	929747197104
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500660053
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8711500831606

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6	50,8 mm	158,0 mm	48,0 mm

