



MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-R 23W/827 B22 220-240V 1CT/6

Pinnoittamattomat energiaa säästävät MASTER-energiansäästölamput on erinomainen ratkaisu, kun tarvitset parasta suorituskykyä ja luotettavuutta.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria
- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia yms.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	B22 [B22]
Nimelliskäyttöikä	20 000 tuntia
Sytytys	50 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	20 000 tuntia
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	1 500 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	457
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	416
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	63 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	65 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Virrankulutus	23,0 W
Lampun virta (nim.)	156 mA
Syttymisaika (nim.)	1,0 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.6
Jännite (nim.)	220-240 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	Sauva

MASTER PL-Electronic

Merkinnät ja luokitukset


Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,41 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	23 kWh

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER PLE-R 23W/827 B22 220-240V 1CT/6
Koko tuotenimi	MASTER PLE-R 23W/827 B22 220-240V 1CT/6
Full EOC	871150075207910

Tilauskoodi	75207910
Tuotekoodi (12NC)	929747297004
Paikallinen koodi	4925416
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500752079
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8711500714862

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 23W/827 B22 220-240V 1CT/6	39,6 mm	150,7 mm	48,0 mm

