



## Ecolume Area

### EcoLume, 18" Housing, Type II, Vertical Lamp Flat Glass, 400W PSMH

EcoLume, 18" Housing, Type II, Vertical Lamp Flat Glass, 400W PSMH

Le luminaire Ecolume établit la norme en matière de valeur et de qualité pour les luminaires extérieurs en proposant une construction durable et une haute performance dans un appareil défilé à prix avantageux. Ce luminaire offre des systèmes optiques qui s'adaptent à une multitude d'applications et de possibilités conceptuelles. La myriade de réflecteurs et de configurations de montage se traduit par une souplesse de conception et une haute performance, deux caractéristiques habituellement réservées aux luminaires plus coûteux. Les réflecteurs utilisent diverses distributions : Type III, projection avant, Type V avec lampe horizontale et lampe verticale réglable, pour diffuser la lumière précisément au bon endroit. Le luminaire Ecolume est conçu pour durer. Le boîtier est moulé avec précision à partir d'une seule feuille d'aluminium. Il est recouvert d'une peinture en poudre polyester appliquée par projection électrostatique et durcie à l'isocyanurate de triglycidyle (TGIC). Un cadre en aluminium anodisé maintient la lentille en verre plat trempé lorsque la lampe est disposée à l'horizontale. Dans le cas d'une lampe disposée à la verticale, une lentille affaissée en thermoplastique non jaunissant est employée (verre en retombée sur le modèle de 23 po). Les joints en silicone protègent le luminaire de l'humidité, de la poussière, des matières corrosives et des insectes. Le cadre articulé est fixé au luminaire par une fixation quart de tour imperdable. Des fixations quart de tour imperdables sont aussi utilisées pour le réflecteur, ce qui offre un accès rapide aux composants électriques. Le ballast à quatre prises est monté sur un plateau intégré et précâblé avec des déconnexions rapides à l'entrée de courant et à la douille. Le luminaire Ecolume affiche la même performance supérieure, la même construction durable et la même facilité d'installation que celles de luminaires défilés beaucoup plus coûteux. Il doit sa remarquable valeur à des techniques de conception et de fabrication innovatrices. La fabrication de première qualité du luminaire Ecolume comprend un nombre limité de pièces, de vis, de rivets et de soudures pour réduire au minimum les coûts de fabrication et le prix facturé. Un luminaire économique n'a de valeur que s'il est sur le chantier au moment où il est requis.

Données du produit

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Renseignements généraux            |                                |
| Watts de la lampe                  | 400                            |
| Quantité de lampes                 | 1                              |
| Type de distribution photométrique | Type II                        |
| Montage                            | Bras de fût                    |
| Fonctionnement et électricité      |                                |
| Tensions                           | 120/208/240/277/347/480/UNIV V |
| Mécanique et boîtier               |                                |
| Forme                              | Carré                          |

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Données de produit            |                                                                    |
| Nom du produit de la commande | EcoLume, 18" Housing, Type II, Vertical Lamp Flat Glass, 400W PSMH |
| Catalog Number                | ECA18-2VFC-400P                                                    |
| Code de commande              | ECA18-2VFC-400P                                                    |
| Catalog Number Description    | EcoLume, 18" Housing, Type II, Vertical Lamp Flat Glass, 400W PSMH |
| Numéro de matériau (12NC)     | GAR7001067                                                         |

