



Projecteur DEL Designer

DFL7 RM 16LEDs 700mA WW Gen2 Rectangular Medium Flood

DFL7 RM 16LEDs 700mA WW Gen2 Rectangular Medium Flood - 85 lm/W

Le projecteur DEL Designer de Philips Gardco allie la performance impressionnante de l'éclairage diffusant et le contrôle à l'efficacité et aux économies d'énergie de la DEL. Inspiré de la populaire série de projecteurs Designer cette gamme de luminaires architecturaux mise à jour est spécifiquement conçue pour les matrices DEL de pointe. Le boîtier du projecteur DEL Designer procure une gestion thermique raffinée pour dissiper la chaleur prolongeant ainsi la durabilité et la performance des DEL. Alors que la forme du boîtier a été repensée pour mieux s'adapter à la source, les meilleurs atouts de la série de projecteurs Designer sont conservés donc la construction en aluminium moulé sous pression, la rotule de montage robuste, la boîte à épissures intégrée, les attaches inviolables, tous protégés par un revêtement de poudre de polyester texturé, de joints d'étanchéité de silicone et de joints à l'épreuve de la moisissure. Qu'ils soient installés au sol, sur le mur, au plafond ou sur fût, la forme intemporelle convient toujours et se marie dans son environnement. Toutefois, c'est la performance qui distingue le projecteur DEL Designer de Philips Gardco. Lorsqu'il est utilisé pour remplacer les systèmes à DHI, le projecteur DEL Designer procure d'importantes économies d'énergie. De nombreux systèmes optiques sont disponibles, procurant la bonne configuration d'éclairage dans toutes les applications. Libre de bariolage et de stries, ces distributions éclairent leur cible de la meilleure façon qui soit. Bénéficier de la meilleure distribution ne représente que la moitié de la bataille. Fréquemment, les caractéristiques de recul et les limitations architecturales rendent le positionnement du luminaire très difficile. Les nombreuses options de montage du projecteur DEL Designer règlent ces contraintes de manière pratique et esthétique. Les accessoires de montage sont conçus spécifiquement pour compléter le luminaire et sa boîte à épissures intégrée permet de l'installer à niveau. Avec sa capacité de pivot sur 358° à l'horizontale et de 180° à la verticale, vous pouvez bénéficier d'un éclairage de précision qui n'est disponible qu'avec Philips Gardco.

Projecteur DEL Designer

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	3000K
IRC	70
Montage	Sol / plancher Mural

Fonctionnement et électricité	
Watts à l'entrée de la lampe	38
Tensions	120/208/240/277/347/480/UNIV V

Mécanique et boîtier	
Forme	Rectangulaire

Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	3240

Efficacité	85 lm/W
------------	---------

Données de produit	
Nom du produit de la commande	DFL7 RM 16LEDs 700mA WW Gen2 Rectangular Medium Flood
Catalog Number	DFL7-RM-16L-700-WW-G2
Code de commande	DFL7-RM-16L-700-WW-G2
Catalog Number Description	DFL7 RM 16LEDs 700mA WW Gen2 Rectangular Medium Flood
Numéro de matériau (12NC)	GAR7003633

