



Suspension DEL Swan (CXF4)

Swan LEDGINE, 64 LED, Type III, Flat Glass Lens

Swan LEDGINE, 64 LED, Type III, Flat Glass Lens - 94 lm/W

La gamme de suspension Swan de Philips Hadco apportent une touche moderne à la lanterne suspendue traditionnelle, procurant style et élégance aux sites de centre-ville, aux développements commerciaux, parcs et communautés résidentielles. Ces suspensions utilisent la toute dernière technologie DEL qui maximise les économies et procure un éclairage uniforme et confortable. Le luminaire Swan est une excellente solution dans les nouvelles installations ou pour remplacer une variété de sources à DHI.

Données du produit

Renseignements généraux		Efficacité	
Code du source de la lampe	LED		94 lm/W
Température de couleur	3000K	Données de produit	
Type de distribution photométrique	Type III	Nom du produit de la commande	Swan LEDGINE, 64 LED, Type III, Flat Glass Lens
Fonctionnement et électricité		Catalog Number	CXF464-G2-3W3-16
Watts à l'entrée de la lampe	68	Code de commande	CXF464-G2-3W3-16
Tensions	120/208/240/277/347/480 V	Catalog Number Description	Swan LEDGINE, 64 LED, Type III, Flat Glass Lens
Rendement initial (conforme aux normes CEI)		Numéro de matériau (12NC)	HAD800030400
Lumens du luminaire	6456		