



Suspension DEL Westbrooke (CXF15)

Pendant, 32 LED, Type II, Flat Glass

Pendant, 32 LED, Type II, Flat Glass - 117 lm/W

Les luminaires suspendus Westbrooke de Philips Hadco offrent une allure simple et moderne tout en étant traditionnelle. Ils procurent style et performance pour s'adapter à plusieurs applications de rues résidentielles, rues urbaines, campus, stationnements et centres commerciaux. Ces suspensions utilisent la toute dernière technologie DEL qui maximise les économies et procure un éclairage uniforme et confortable. Le luminaire Westbrooke est une excellente solution dans les nouvelles installations ou pour remplacer une variété de sources à DHI.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	4000K
Type de distribution photométrique	Type II

Fonctionnement et électricité	
Watts à l'entrée de la lampe	35
Tensions	120/208/240/277/347/480 V

Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	4134

Efficacité	117 lm/W
------------	----------

Données de produit	
Nom du produit de la commande	Pendant, 32 LED, Type II, Flat Glass
Catalog Number	CXF1532-G2-2N3-16
Code de commande	CXF1532-G2-2N3-16
Catalog Number Description	Pendant, 32 LED, Type II, Flat Glass
Numéro de matériau (12NC)	HAD800030912