



Ancestra luminaire DEL en bout de fût (AT10-AT20-AT30-AT40)

Ancestra 32 LED, Type 3, Globe

Ancestra 32 LED, Type 3, Globe - 78 lm/W

Son concept attrayant distinguera votre projet. Les luminaires DEL Ancestra en bout de fût et suspendu de Philips Lumec présente une tournure nouvelle d'un ancien concept. En alliant les meilleures caractéristiques du passé au meilleur de la technologie moderne, les luminaires Ancestra incarnent majestueusement la philosophie de concept de Philips Lumec : combiner la meilleure technologie et le concept élégant. Muni d'une coupole cuivre en option, d'une cage décorative et d'accents en forme de couronne le luminaire complémente tous les projets avec le style rustique d'antan et l'allure moderne sans toutefois sacrifier la qualité photométrique.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	4000K
IRC	70
Type de distribution photométrique	Type III
Montage	En bout de fût Bras de fût
Fonctionnement et électricité	
Watts à l'entrée de la lampe	37
Tensions	120/208/240/277/347/480 V

Mécanique et boîtier	
Forme	Rond
Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	2913
Efficacité	78 lm/W
Données de produit	
Nom du produit de la commande	Ancestra 32 LED, Type 3, Globe
Catalog Number	ATx-35W32LED4K-G2-LE3A
Code de commande	ATx-35W32LED4K-G2-LE3A

Ancestra luminaire DEL en bout de fût (AT10-AT20-AT30-AT40)

Catalog Number Description	Ancestra 32 LED, Type 3, Globe
Numéro de matériau (12NC)	LUM70008048

