



L40U luminaire DEL en bout de fût (L40U)

L40U Post Top LED 32 LED, Type IV, 700mA, Clear Globe 4000K

L40U Post Top LED 32 LED, Type IV, 700mA, Clear Globe 4000K - 77 lm/W

Les luminaires de la série L40U sont dotés d'un boîtier monobloc carré en aluminium moulé avec système optique scellé. Leur toit en aluminium moulé, surmonté d'une cellule photoélectrique dissimulée à l'intérieur du faîteau, est fixé au boîtier à l'aide de deux charnières intégrées. [Lumec3D : Configurateur 3D en ligne](http://www.lumec.com/Lumec3Dv2/home/index_en.php)

Données du produit

Renseignements généraux		Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Code du source de la lampe	LED	Lumens du luminaire	5648
Température de couleur	4000K	Efficacité	77 lm/W
IRC	70	Données de produit	
Type de distribution photométrique	Type IV	Nom du produit de la commande	L40U Post Top LED 32 LED, Type IV, 700mA, Clear Globe 4000K
Montage	En bout de fût En bout de fût En bout de fût	Catalog Number	L40U-72W32LED4K-G2-C-LE4
Fonctionnement et électricité		Code de commande	L40U-72W32LED4K-G2-C-LE4
Watts à l'entrée de la lampe	73	Catalog Number Description	L40U Post Top LED 32 LED, Type IV, 700mA, Clear Globe 4000K
Tensions	120/208/240/277 V	Numéro de matériau (12NC)	LUM70012261
Mécanique et boîtier			
Forme	Carré		