

**PHILIPS  
LUMEC**

Routier

Capella

CPLS et CPLM



Inspiré par le  
**mouvement**

# Luminaires DEL Capella

Inspirés par la splendeur du mouvement, les luminaires DEL routiers architecturaux Capella de Philips Lumec s'agencent parfaitement aux doux environnements architecturaux urbains et routiers. Ils conviennent également aux milieux rectilignes. Ses courbes élégantes et ses lignes douces embellissent tous les environnements et ajoutent un impact visuel dans tous les projets. Le luminaire Capella est offert en deux dimensions pour maximiser son potentiel et son charme. La plus petite version est idéale pour éclairer les allées, les sentiers, les trottoirs et les petites routes alors que la version plus grande convient très bien aux rues et boulevards des villes. Les deux se complètent et peuvent être utilisés en tandem pour ajouter une mesure de grâce et de fluidité à tout espace, soit-il grand ou petit.

## Avantages

- Lignes pures à fort impact visuel
- Deux dimensions procurant des solutions pour une foule d'applications
- Luminaires adaptables avec plusieurs options de consoles et fûts incluant les fûts courbés pour compléter votre projet
- Durabilité et fiabilité exceptionnelles
- Plusieurs plages de lumens avec des flux lumineux jusqu'à 17 400 lumens
- Optiques de Type 2, 3, 4 et 5 disponibles
- Optiques à indice de protection IP66 très efficaces protégées contre les éléments et assurant une performance photométrique optimale
- Températures de couleur de 3000K et 4000K disponibles
- Régulateur pour gradation de série
- Maximise les économies d'énergie avec plusieurs options de régulateurs et options de gradation programmée






## Luminaire format moyen



CPLM

## Dimensions



**CPLM**

SRE: 0,83pi<sup>2</sup>  
Poids: 55lb (25 kg)

**Plage de lumens:** 5 200-17 400 lm

**Plage de puissance:** 54-163 W

**Plage d'efficacité:** 89-113 lm/W



Plage de lumens: 3 600–9 100 lm

Plage de puissance: 37–81 W



Plage d'efficacité: 89–115 lm/W

### Luminaire petit format



CPLS

### Dimensions



**CPLS**  
SRE: 0,47 pi<sup>2</sup>  
Poids: 30 lb (13,6 kg)

## Ajoutez un impact visuel à votre projet

Constatez comment les luminaires **DEL** routiers architecturaux **Capella de Philips Lumec** sont aussi robustes et pratiques qu'ils sont superbes.

Visitez [philips.com/luminaires](http://philips.com/luminaires) pour obtenir toute l'information.

*Avant de commander, consultez les fiches techniques pour obtenir l'information, les notes et les exclusions les plus récentes.*





© 2017 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Philips se réserve le droit de changer les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps sans préavis et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

PLu-1710BR\_fr 09/17 [philips.com/luminaires](http://philips.com/luminaires)

Philips Lighting  
North America Corporation  
200 Franklin Square Drive  
Somerset, NJ 08873  
Téléphone: 855-486-2216

Philips Éclairage Canada Ltée  
281 Hillmount Rd,  
Markham, ON,  
Canada L6C 2S3  
Téléphone: 800-668-9008