



PHILIPS
Ampoule halogène
Linéaire
150 W
Culot RSC
Clair
Intensité réglable

046677116125

Remplacement exceptionnel des ampoules à incandescence

La lampe halogène linéaire Philips de 150 W à intensité réglable émet un éclairage vif pour le travail et les tâches liées à la sécurité. Elle constitue une solution efficace pour remplacer les ampoules à incandescence de 150 W.

Facile à utiliser

- Intensité réglable***
- À allumage instantané

PHILIPS

Éclairage blanc brillant

- Solution de rechange lumineuse par rapport à l'incandescence

Lumière naturelle

- Solution de rechange lumineuse par rapport à l'incandescence

Caractéristiques

Intensité réglable***



Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des gradateurs pour créer

l'ambiance souhaitée tout en douceur jusqu'à 10 % de la pleine luminosité.

À allumage instantané

Il vous suffit d'actionner l'interrupteur pour que la pièce soit à son maximum de luminosité. Sans attente ni activation progressive.

Solution de rechange par rapport à l'incandescence

Cette ampoule halogène fournit une magnifique lumière semblable à celle naturelle, idéale pour rehausser votre intérieur.

Solution de rechange par rapport à l'incandescence

Cette ampoule halogène fournit une forte lumière blanche qui est idéale pour créer une atmosphère rafraîchissante dans votre maison.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Linéaire
- Intensité réglable: Oui
- Culot: RSC
- Code de forme d'ampoule: T3

Dimensions de l'ampoule

- Largeur: 0,38 in
- Hauteur: 3,11 in

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 3 année(s)
- Durée de vie nominale: 3 000 h

Caractéristiques de la lumière

- Application: Plus de luminosité
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 100
- Température de la couleur: 2730 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Clair
- Flux lumineux nominal: 2400 lm

Consommation

- Tension: 110-120 V
- Puissance: 150 W

Dimensions et poids de l'emballage

- SAP EAN/CUP – Pièce: 046677116125
- EAN/CUP – Boîte: 60046677116127
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,016 kg
- Poids net (pièce): 0,008 kg
- Poids SAP (pièce): 17,800 cm
- Largeur SAP (pièce): 1,120 cm
- Largeur SAP (pièce): 9,800 cm



Date de publication :
2019-04-22
Version: 0.273

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com