

PHILIPS

Reflector para interiores

DuraMax

45 W

R20

Base mediana

046677223144



Ilumina tu hogar con posibilidades infinitas.

Los focos duraderos DuraMax tienen una vida útil más larga que los focos incandescentes estándares. Están disponibles en una variedad de formas y potencias en watts, encontrarás un producto DuraMax para todas tus necesidades de iluminación.

Efecto de luz

- Proporciona un ambiente cómodo y relajante

Larga vida útil

- Larga vida útil

Forma perfecta

- Ideal para lámparas empotradas y rieles de luz.

Destacados

Luz blanca suave
Larga vida útil



Reduce la molestia de reemplazar focos a menudo.

Uso en reflectores de interior

Especificaciones

Características

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores

Características de la luz

- Aplicación: Luz de acentuación

Consumo de energía

- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 45 W

Especificaciones técnicas

- Soporte de la luz: R20
- Cantidad de lámparas: 3
- Ubicación: Plafones empotrados, Riel de luz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677223144
- Peso neto: 84.180 g
- Peso bruto: 113.380 g
- Alto: 9.855 cm
- Largo: 6.350 cm
- Ancho: 14.935 cm
- Número de material (12NC): 925154636305



Fecha de publicación:
2021-08-13
Versión: 0.531

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.