



PHILIPS
Ampoule à
incandescence
Réflecteur-projecteur à
incandescence
65 W
Culot moyen
Clair

Lighting Facts/Datos de Iluminación	
Per Bulb/Por Bombilla	
Brightness/Brillo	620 lumens/lúmenes
Estimated Yearly Energy Cost/ Costo Estimado Anual de Energía	\$7.83
<small>Based on 3 hrs/day, 11¢/kWh. Cost depends on rates and use./Basado en 3 hrs/día, 11¢/kWh. Costo depende de la tarifa y el uso.</small>	
Life/Duración	2.3 years/años
<small>Based on 3 hrs/day/Basado en 3 hrs/día</small>	
Light Appearance/Apariencia de Iluminación	
Warm/Calida Cool/Fria	
2710 K	
Energy Used/Usó de Energía	65 watts/vatios

046677225193

Illuminez votre maison grâce à des possibilités infinies

L'ampoule à incandescence de 65 W de Philips pour réflecteur-projecteur standard est idéale pour votre éclairage encastré intérieur. Cette ampoule de 65 W diffuse une lumière blanc doux, créant un effet lumineux d'ambiance qui dure 1,8 an* à un coût annuel estimé de 7,83 \$**.

Intensité réglable

- Intensité réglable

Effet lumineux d'ambiance

- Diffuse un faisceau large de lumière d'ambiance

PHILIPS

À allumage instantané

- À allumage instantané

Caractéristiques

Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance.

Faisceau large de lumière d'ambiance

Ce réflecteur-projecteur diffuse un large faisceau de lumière idéal pour les cuisines, les entrées et les salles familiales. Son plafonnier intensif est spécialement conçu pour les luminaires encastrés au plafond et sur rail.

À allumage instantané



Il vous suffit d'actionner l'interrupteur pour que la pièce soit à son maximum

de luminosité. Sans attente ni activation progressive.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Réflecteur
- Intensité variable: Non
- Culot: Culot moyen
- Code de forme d'ampoule: BR30

Dimensions de l'ampoule

- Largeur: 3,75 in
- Hauteur: 5,37 in

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 1,8 année(s)
- Durée de vie nominale: 2 000 h

Caractéristiques de la lumière

- Application: Éclairage d'appoint, Éclairage de base
- Angle de faisceau: 55 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 100
- Température de la couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc doux, Givré
- Flux lumineux nominal: 620 lm
- Temps d'amorçage: 0 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Consommation

- Consommation d'énergie pour 1 000 h: 7.82925 kW
- Tension: 120 V
- Puissance: 65 W

Dimensions et poids de l'emballage

- SAP EAN/CUP – Pièce: 046677225193
- EAN/CUP – Boîte: 50046677225198
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,070 kg
- Poids net (pièce): 0,052 kg
- Poids SAP (pièce): 14,605 cm
- Longueur SAP (pièce): 9,525 cm
- Largeur SAP (pièce): 9,525 cm



Date de publication :
2019-11-28
Version: 0.481

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com