

PHILIPS

Sodium à haute
pression Ceramalux

HID

70 W

ED23 1/2

Culot Goliath

046677253783



De nombreux modèles pour des applications intérieures et extérieures

Les ampoules à décharge à haute intensité de Philips offrent une qualité de lumière imbattable et un rendement constant.

Première qualité

- Pour l'éclairage général intérieur et l'éclairage de sécurité extérieur

Caractéristiques

Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Spécifications

Caractéristiques

- Utilisation prévue: Intérieur, Extérieur

Caractéristiques de la lumière

- Application: Application spéciale

Consommation

- Puissance: 70 W

Fiche technique

- Douille: ED23.5
- Nombre de lampes: 1
- Positionnement: Luminaires de plafond, Sécurité extérieure



Date de publication :
2023-11-08
Version: 0.532

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com