

# PHILIPS

Sodium à haute  
pression Ceramalux

HID

70 W

ED23 1/2

Culot Goliath

046677253783



## De nombreux modèles pour des applications intérieures et extérieures

Les ampoules à décharge à haute intensité de Philips offrent une qualité de lumière imbattable et un rendement constant.

### **Première qualité**

- Pour l'éclairage général intérieur et l'éclairage de sécurité extérieur

# Caractéristiques

Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

## Spécifications

### Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur, Extérieur

### Caractéristiques de la lumière

- Application: Application spéciale

### Consommation

- Puissance: 70 W

### Fiche technique

- Douille: ED23.5
- Nombre de lampes: 1
- Positionnement: Luminaires de plafond, Sécurité extérieure

### Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677253783
- Poids net: 18,000 g
- Poids brut: 109,000 g
- Hauteur: 21,000 cm
- Longueur: 9,100 cm
- Largeur: 9,100 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 928601139906
- Poids net: 18,000 g
- Poids SAP (pièce): 21,000 cm
- Longueur SAP (pièce): 9,100 cm



Date de publication :  
2020-06-03  
Version: 0.532

© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)