



PHILIPS
HID
Sodium à haute
pression Ceramalux
150 W
ED23 1/2
Culot Goliath

046677253899

De nombreux modèles pour des applications intérieures et extérieures

Les ampoules à décharge à haute intensité de Philips offrent une qualité de lumière imbattable et un rendement constant.

Première qualité

- Pour l'éclairage général intérieur et l'éclairage de sécurité extérieur

PHILIPS

Caractéristiques

Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur, Extérieur

Caractéristiques de la lumière

- Application: Application spéciale

Consommation

- Puissance: 150 W

Fiche technique

- Douille: ED23.5
- Nombre de lampes: 1
- Positionnement: Luminaires de plafond, Sécurité extérieure

Dimensions et poids de l'emballage

- SAP EAN/CUP – Pièce: 046677253899
- EAN/CUP – Boîte: 50046677140965
- Poids brut SAP EAN (pièce): 109,000 g
- Poids net (pièce): 18,000 g
- Poids SAP (pièce): 21,000 g
- Longueur SAP (pièce): 9,100 cm
- Largeur SAP (pièce): 9,100 cm



Date de publication :
2019-11-23
Version: 0.471

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com