

# PHILIPS

Réflecteur - Faisceau  
d'intérieur large

Ampoule halogène

53 W (75 W)

Culot moyen (E26)

Lumière éclatante

046677424572



## Des économies d'énergie sans compromis

Le projecteur halogène intérieur/extérieur Philips de 53 W à intensité réglable émet un éclairage ambiant éclatant. Cette solution pour remplacer les ampoules à incandescence de 75 W ne contient pas de mercure et permet d'économiser beaucoup d'argent et d'énergie.

### **Facile à utiliser**

- À allumage instantané
- Intensité réglable

### **Éclairage blanc brillant**

- Solution de rechange lumineuse par rapport à l'incandescence

### **Faible consommation**

- Conforme aux normes d'efficacité
- Réduit les coûts de l'énergie

# Caractéristiques

## À allumage instantané



Il vous suffit d'actionner l'interrupteur pour que la pièce soit à son maximum de luminosité. Sans attente ni activation progressive.

## Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance.

## Solution de rechange par rapport à l'incandescence

Cette ampoule halogène fournit une forte lumière blanche qui est idéale pour créer une atmosphère rafraîchissante dans votre maison.

## Conforme aux normes d'efficacité

Cette ampoule est conforme aux normes fédérales d'efficacité minimale.

## Réduit les coûts de l'énergie

Cette ampoule permet d'économiser jusqu'à 29%\*\*\* en frais d'électricité par rapport à une ampoule à incandescence de 75 W.

# Spécifications

## Caractéristiques

- Forme: Réflecteur spot
- Intensité variable: Oui
- Culot: Culot à vis moyen (E26)
- Code de forme d'ampoule: PAR30L

## Dimensions de l'ampoule

- Largeur: 3,75 in
- Hauteur: 4,5 in

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 1 année(s)
- Durée de vie nominale: 1 100 h

## Caractéristiques de la lumière

- Application: Éclairage d'appoint
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 100
- Température de couleur: 2900 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Transparent
- Flux lumineux nominal: 920 lm

## Consommation

- Tension: 110-120 V
- Puissance: 53 W
- Équivalence en watts: 75 W

## Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677424572
- Poids net: 0,440 kg
- Poids brut: 0,494 kg
- Hauteur: 9,100 cm
- Longueur: 10,700 cm
- Largeur: 16,700 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 925706936303



Date de publication :  
2023-11-08  
Version: 0.530

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)