



PHILIPS
Ampoule halogène
Forme en A
72 W (100 W)
Culot moyen (E26)
Éclairage étincelant

046677434458

Des économies d'énergie sans compromis

L'ampoule halogène de forme classique Philips de 72 W à intensité réglable émet un éclairage vif et étincelant. Cette solution efficace pour remplacer les ampoules à incandescence standard de 100 W ne contient pas de mercure, peut durer jusqu'à 0,9 an* et permet d'économiser beaucoup d'argent.

Facile à utiliser

- À allumage instantané
- Intensité réglable

Éclairage blanc brillant

- Solution de rechange lumineuse par rapport à l'incandescence

PHILIPS

Éclairage étincelant

- Solution de rechange lumineuse par rapport à l'incandescence

Faible consommation

- Réduit les coûts de l'énergie

Caractéristiques

A allumage instantané



Il vous suffit d'actionner l'interrupteur pour que la pièce soit à son maximum de luminosité. Sans attente ni activation progressive.

Intensité réglable

Cette ampoule peut être utilisée avec la plupart des variateurs d'intensité individuels pour créer votre choix d'ambiance.

Solution de rechange par rapport à l'incandescence

Cette ampoule halogène fournit une forte lumière blanche qui est idéale pour créer une atmosphère rafraîchissante dans votre maison.

Solution de rechange par rapport à l'incandescence

Cette lampe halogène offre une lumière étincelante et lumineuse, idéale pour ajouter de la brillance et de l'émotion à votre domicile.

Réduit les coûts de l'énergie

Cette ampoule réduit la consommation d'électricité, en plus de profiter d'une estimation du coût énergétique annuel de 4,82 \$ **.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Forme en A
- Intensité variable: Oui
- Culot: Culot à vis moyen (E26)
- Code de forme d'ampoule: A19

Dimensions de l'ampoule

- Largeur: 2,5 in
- Hauteur: 4,13 in

Durabilité

- Durée de vie nominale: 1 000 h

Caractéristiques de la lumière

- Application: Éclairage étincelant
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 100
- Température de la couleur: 2990 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Clair
- Flux lumineux nominal: 1490 lm

Consommation

- Tension: 120 V
- Puissance: 72 W
- Équivalence en watts: 100 W

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP – produit: 046677434458
- Poids net: 0,001 kg
- Poids brut: 0,046 kg
- Hauteur: 26,619 cm
- Longueur: 25,806 cm
- Largeur: 16,129 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 925702336305
- EAN/CUP – Boîte: 50046677434453
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,000 kg
- Poids net: 0,001 kg
- Longueur SAP (pièce): 0,000
- Largeur SAP (pièce): 0,000
- SAP EAN/UPC – jeu: 046677434458



Date de publication :
2020-02-24
Version: 0.531

© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.