

PHILIPS

Ampoule (à intensité réglable)

DEL

6 W (45 W)

E26

Éclat chaleureux

Intensité variable

046677456986



L'éclairage d'ambiance parfait

Les lampes à DEL WarmGlow de Philips offrent une nouvelle expérience en matière d'ampoule à intensité réglable en vous permettant de moduler l'intensité de l'éclairage vers les tons chauds des lampes classiques. Vous pouvez changer l'ambiance en passant d'un éclairage fonctionnel à un éclairage accueillant et intime.

Créez une atmosphère chaleureuse

- S'adoucit en un éclat chaleureux

Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence standard

Optez pour une solution durable

- Ampoules longue durée, jusqu'à 25 ans

Caractéristiques

Intensité réglable et éclat chaleureux



Cette ampoule à intensité réglable vous permet de passer d'une lumière chaude de 2 700 K à un éclairage de 2 200 K. Réduisez l'intensité pour obtenir une lumière plus chaleureuse.

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Remplace les ampoules à incandescence standard

De conception magnifique et de forme familière, cette ampoule à DEL écoénergétique constitue la solution de remplacement durable par excellence aux ampoules à incandescence standard.

Durée de vie moyenne de 25 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 25 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 25 ans.

Spécifications

Caractéristiques

- Forme: BR20
- Intensité variable: Oui
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,05 cm
- Largeur: 6,4 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 2200–2700 K
- Flux lumineux nominal: 450 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 65 mA

Consommation

- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: 110 – 130 V
- Puissance: 6 W
- Équivalence en watts: 45 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,05 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Flux lumineux nominal: 450 lm
- Puissance nominale: 6 W

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677456986
- Poids net: 0,024 kg
- Poids brut: 0,080 kg
- Hauteur: 18,400 cm
- Longueur: 6,600 cm
- Largeur: 14,000 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929002008905



Date de publication :
2021-04-05
Version: 0.466

© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com