



PHILIPS  
LED  
Reflector (atenuable)  
6 W (45 W)  
E26  
Resplandor cálido  
Atenuable



046677456993

## Entre más atenúe, más cálida será la luz.

A diferencia de los LED estándar, estos focos de Philips brindan un efecto de resplandor cálido regulable que te permite pasar de una iluminación funcional a una acogedora. Puedes personalizar tu habitación para cada momento y tener siempre la luz adecuada.

### Fácil de usar

- Encendido instantáneo

### Larga vida útil

- Larga vida útil

### Regulable

- Regulable

# PHILIPS

**Bajo consumo**

- Ahorro de energía

**Aporta un hermoso brillo a su hogar**

- Diversas aplicaciones

**Iluminación LED confortante que no molestará sus ojos.**

- Diseñada para que el confort de sus ojos

# Destacados

## Encendido instantáneo



Simplemente activa el interruptor para dar máximo brillo a tu habitación, rápido y sin demoras.

## Larga vida útil (LED US)

Con una vida útil de hasta 25,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar los focos con frecuencia. Los focos LED de Philips permiten disfrutar de la solución perfecta en iluminación durante más de 22 años.\*

## Regulable (US)

Con un efecto de resplandor cálido regulable, la diferencia es clara. La función de regulación gradual permite que las luces se regulen a tonos cálidos similares a la luz de los focos tradicionales.

## Ahorro de energía

Disfruta los ahorros de energía de los LED sin sacrificar la calidad de la luz

## Diversas aplicaciones

Apropiada para su uso en lámparas de interiores e ideal para cualquier habitación en tu hogar.

## LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

# Especificaciones

## Características del foco

- Forma: R20, Reflector
- Toma de corriente: E26
- Base: Base de tornillo mediano

## Dimensiones del foco

- Ancho: 2.56 in
- Alto: 3.97 in

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 23 año(s)
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

## Características de la luz

- Aplicación: Luz general
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 2200-2700 K
- Categoría de color de la luz: Resplandor cálido, De blanco cálido a muy cálido
- Flujo luminoso nominal: 450 lm

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Consumo de energía

- Certificación Energy Star: Sí
- Consumo energético por 1000 h: 0,00600 kW
- Voltaje: 120 V
- Potencia: 6 W
- Potencia equivalente: 45 W

**Dimensiones y peso del empaque**

- SAP EAN/UPC - Pieza: 046677456993
- EAN/UPC - Caja: 50046677456998
- Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.114 kg
- Peso neto (unidad): 0.001 kg
- Peso SAP (unidad): 20.400 cm
- Longitud de SAP (pieza): 6.500 cm
- Ancho de SAP (pieza): 11.400 cm



Fecha de publicación:  
2019-11-07  
Versión: 0.414

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)