

# PHILIPS

Réflecteur (à intensité réglable)


DEL

10 W (65 W)

E26

Éclat chaleureux

Intensité variable



046677457013



## Plus vous diminuez l'intensité lumineuse, plus l'éclairage devient chaleureux

Contrairement aux DEL standard, ces ampoules Philips créent un effet de lueur chaleureuse à intensité réglable qui vous permet de passer d'un éclairage fonctionnel à un éclairage accueillant, puis intime. Vous pouvez personnaliser la pièce en fonction de chaque moment et avoir toujours le bon éclairage.

### Champs d'application

- Idéal pour l'éclairage général des pièces

### Longue durée de vie

- Longue durée de vie

### Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

### À allumage instantané

- À allumage instantané

046677457013

**S'adoucit en un éclat chaleureux**

- S'adoucit en un éclat chaleureux

# Caractéristiques

## Idéal pour l'éclairage général des pièces

Les ampoules à DEL standard Philips pour un éclairage moderne sont destinées aux lampes de table, aux lampes sur pied et aux luminaires suspendus. Idéales pour une utilisation dans la cuisine, le salon, la salle à manger et autour de l'îlot de cuisine.

## Longue durée de vie



Permet de réduire la fréquence de remplacement des ampoules

## Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Économisez jusqu'à 80 % d'énergie par rapport à une ampoule classique. Cette ampoule rapidement rentabilisée vous permettra d'économiser de l'argent pour les nombreuses années à venir. N'attendez pas : commencez à réduire votre facture d'électricité et à économiser de l'argent dès maintenant.

## À allumage instantané



Il vous suffit d'actionner l'interrupteur pour que la pièce soit à son maximum de luminosité. Sans attente ni activation progressive.

## S'adoucit en un éclat chaleureux

Lorsque la lumière est atténuée, la température de couleur est réduite, créant ainsi une lueur chaleureuse.

# Spécifications

## Caractéristiques

- Forme: Réflecteur
- Intensité variable: Oui
- Forme de l'ampoule: Réflecteur non orientable
- Douille: E26
- Culot: Culot à vis moyen
- Code de forme d'ampoule: BR40

## Dimensions de l'ampoule

- Largeur: 4,92 in
- Hauteur: 6,30 in

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 22,8 année(s)
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

## Caractéristiques de la lumière

- Application: Éclairage général
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 2200-2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Éclat chaleureux
- Flux lumineux nominal: 800 lm

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 120 mA

## Consommation

- Homologué Energy Star: Oui
- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: 120 V
- Puissance: 10 W
- Équivalence en watts: 65 W

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,7 cm

### Valeurs nominales

- Puissance nominale: 10 W

### Fiche technique

- Fréquence: 50 Hz



Date de publication :  
2023-11-08  
Version: 0.471

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)