

# PHILIPS

Ampoule (à intensité réglable)

DEL

10 W (65 W)

E26

Éclat chaleureux

Intensité variable

046677457020



## L'éclairage d'ambiance parfait

Les lampes à DEL WarmGlow de Philips offrent une nouvelle expérience en matière d'ampoule à intensité réglable en vous permettant de moduler l'intensité de l'éclairage vers les tons chauds des lampes classiques. Vous pouvez changer l'ambiance en passant d'un éclairage fonctionnel à un éclairage accueillant et intime.

### Créez une atmosphère chaleureuse

- S'adoucit en un éclat chaleureux

### Lumière de haute qualité

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

### Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence standard

### Optez pour une solution durable

- Ampoules longue durée, jusqu'à 25 ans

# Caractéristiques

## Intensité réglable et éclat chaleureux



Cette ampoule à intensité réglable vous permet de passer d'une lumière chaude de 2 700 K à un éclairage de 2 200 K. Réduisez l'intensité pour obtenir une lumière plus chaleureuse.

## Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## Remplace les ampoules à incandescence standard

De conception magnifique et de forme familière, cette ampoule à DEL écoénergétique constitue la solution de remplacement durable par excellence aux ampoules à incandescence standard.

## Durée de vie moyenne de 25 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 25 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 25 ans.

# Spécifications

## Caractéristiques

- Forme: Ampoule
- Intensité variable: Oui
- Forme de l'ampoule: Réflecteur non orientable
- Douille: E26
- Code de forme d'ampoule: BR40

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 16 cm
- Largeur: 12,5 cm

**Durabilité**

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

**Caractéristiques de la lumière**

- Angle de faisceau: 110 °
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 2200–2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Éclat chaleureux, Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

**Divers**

- EyeComfort: Oui

**Autres caractéristiques**

- Courant de la lampe: 120 mA

**Consommation**

- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: 120 V
- Puissance: 10 W
- Équivalence en watts: 65 W

**Dimensions et poids du produit**

- Longueur: 16 cm

**Valeurs nominales**

- Angle de faisceau nominal: 110 °
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Puissance nominale: 10 W

**Fiche technique**

- Fréquence: 60 Hz

**Dimensions et poids de l'emballage**

- EAN/CUP - produit: 046677457020
- Poids net: 0,142 kg
- Poids brut: 0,185 kg
- Hauteur: 22,400 cm
- Longueur: 12,700 cm
- Largeur: 18,700 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929002009135



Date de publication :  
2023-11-08  
Version: 0.476

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)