



PHILIPS
LED
Vela
7 W (60 W)
E26
Resplandor cálido
Con regulador



046677458621

Entre más atenúe, más cálida será la luz.

A diferencia de los LED estándar, estos focos de Philips brindan un efecto de resplandor cálido regulable que te permite pasar de una iluminación funcional a una acogedora. Puedes personalizar tu habitación para cada momento y tener siempre la luz adecuada.

Fácil de usar

- Encendido instantáneo

Áreas de aplicación

- Aplicación

Larga vida útil

- Larga vida útil

PHILIPS

Regulable

- Regulable

Bajo consumo

- Ahorro de energía

Iluminación LED confortante que no molestará sus ojos.

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Destacados

Encendido instantáneo



Simplemente activa el interruptor para dar máximo brillo a tu habitación, rápido y sin demoras.

Aplicación

Ideal para cualquier habitación en tu hogar.

Larga vida útil (LED US)

Con una vida útil de hasta 25,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar los focos con frecuencia. Los focos LED de Philips permiten disfrutar de la solución perfecta en iluminación durante más de 22 años.*

Regulable (US)

Con un efecto de resplandor cálido regulable, la diferencia es clara. La función de regulación gradual permite que las luces se regulen a tonos cálidos similares a la luz de los focos tradicionales.

Ahorro de energía

Disfruta los ahorros de energía de los LED sin sacrificar la calidad de la luz

LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Especificaciones

Características del foco

- Forma: F15, Vela
- Con regulador: Sí
- Uso previsto: Interiores, Exterior
- Toma de corriente: E12
- Base: Base de tornillo mediano

Dimensiones del foco

- Ancho: 1.81 in
- Alto: 4.45 in

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 22.8 año(s)
- Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Aplicación: Luz decorativa
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 2200-2700 K
- Categoría de color de la luz: Resplandor cálido, De blanco cálido a muy cálido
- Flujo luminoso nominal: 500 lm

Consumo de energía

- Certificación Energy Star: NO
- Consumo energético por 1000 h: 0,007 kW
- Voltaje: 120 V
- Potencia: 7 W
- Potencia equivalente: 60 W

Dimensiones y peso del empaque

- SAP EAN/UPC - Pieza: 046677458621
- EAN/UPC - Caja: 50046677458626
- Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.080 kg
- Peso neto (unidad): 0.054 kg
- Peso SAP (unidad): 20.400 cm
- Longitud de SAP (pieza): 5.000 cm
- Ancho de SAP (pieza): 12.000 cm



Fecha de publicación:
2019-06-21
Versión: 0.279

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com