



PHILIPS
DEL
Ampoule flamme (à
intensité réglable)
7 W (60 W)
E26
Éclat chaleureux
Intensité réglable

046677458676

L'éclairage d'ambiance parfait

Les ampoules flammes blanc chaud à DEL de Philips permettent de diminuer le niveau d'éclairage de façon à obtenir le ton chaleureux des lampes classiques, tout en offrant un effet étincelant. Élégantes aussi bien allumées qu'éteintes, ces ampoules flammes sont idéales pour les chandeliers à petits culots.

Créez une atmosphère chaleureuse

- S'adoucit en un éclat chaleureux

Optez pour une solution durable

- Ampoules longue durée, jusqu'à 25 ans

La lumière au-delà de l'illumination

- Idéale pour les luminaires décoratifs

PHILIPS

Éclairage à DEL agréable et apaisant pour vos yeux

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Caractéristiques

Intensité réglable et éclat chaleureux



Cette ampoule à intensité réglable vous permet de passer d'une lumière chaude de 2 700 K à un éclairage de 2 200 K. Réduisez l'intensité pour obtenir une lumière plus chaleureuse.

Durée de vie moyenne de 25 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 25 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 25 ans.

Idéale pour un luminaire décoratif



Éclairage moderne des ampoules flamme à DEL de Philips à utiliser pour les luminaires décoratifs tels que les lustres, ventilateurs de plafond, bandeaux lumineux pour coiffeuse et lampadaires.

Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Oui
- Douille: E26
- Code de forme d'ampoule: B12

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 110 mm
- Largeur: 38 mm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de la couleur: 2200–2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Éclat chaleureux, Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée

Divers

- Confort visuel: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 65 mA
- Teneur en mercure: 0 mg

Consommation

- Consommation d'énergie pour 1 000 h: 7 kW
- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: 120 V
- Puissance: 7 W
- Équivalence en watts: 60 W

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Puissance nominale: 7 W

Dimensions et poids de l'emballage

- SAP EAN/CUP – Pièce: 046677458676
- EAN/CUP – Boîte: 50046677458671
- Poids brut SAP EAN (pièce): 0,080 kg
- Poids net (pièce): 0,054 kg
- Poids SAP (pièce): 20,400 cm
- Largeur SAP (pièce): 5,000 cm
- Largeur SAP (pièce): 12,000 cm



Date de publication :
2019-07-22
Version: 0.270

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com